


E12494



Свързващ кабел с конектор

ADOGD040ZDS00,5H04



Приложение		
Система		контакти със златно покритие
Дизайн		захранващ кабел, Т-кодирани
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 60 DC
Макс. токово натоварване общо	[A]	12
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...85
Защита		IP 67
Механични данни		
Тегло	[g]	84,8
Размери	[mm]	15,4 x 15,4 x 52,8
Материал		PP
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		цинкова отливка, с никелово покритие
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой



Свързващ кабел с конектор


ADOGD040ZDS00,5H04

Електрическо свързване


Кабел: 0,5 m, PUR, черен, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: T; Формовано тяло: TPU; Заклучване: цинкова отливка, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие



Връзка



Цвета на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял