


Конектор за окабеляване

SDOGD040ZDSFKP



Приложение

Система	Без силикон; контакти със златно покритие
Дизайн	захранващ кабел, Т-кодирани
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 60 DC
Макс. токово натоварване общо [A]	12; (когато използвате проводници с 1,5 mm ²)

Условия на работа

Околна температура [°C]	-40...85
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	29
Формиран корпусен материал	РА
Материал на гайката	цинкова отливка
Уплътнителен материал	NBR

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Конектор за окабеляване


SDOGD040ZDSFKP

Електрическо свързване

винтови клеми: 0,75...1,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 8...10 mm

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: T; Формовано тяло: PA; Заклучване: цинкова отливка; уплътнение: NBR; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,4 Nm



Връзка

