


E12508



Джъмпер за клапан

VVDAA040--N00,3E02STGH020VAN



Приложение	
Приложение	NAMUR
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	< 15 DC
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-25...90
Защита	IP 67
Механични данни	
Тегло [g]	52
Материал	TPU; PUR
Формиран корпусен материал	TPU / PUR
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Акcesoари	
Доставени артикули	винт панел за етикетиране
Забележки	
Забележки	За използване в зона 0, група IIB или IIC, потребителят трябва да избягва интензивното натрупване на електростатични заряди в кабелите.
Единица на опаковката	1 брой




Джъмпер за клапан

VVDAA040--N00,3E02STGH020VAN

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU / PUR; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L)



Електрическо свързване

Кабел: 0,3 m, PVC, син, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x клапан тип A DIN, под ъгъл; Формовано тяло: TPU / PUR; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

