


Свързващ кабел с щекер

ASTGN040ZDS0020L04



Приложение

Система	контакти със златно покритие
Дизайн	Ethernet кабел, D кодирани

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 250 AC/DC
Макс. токово натоварване общо [A]	4

Условия на работа

Околна температура [°C]	-40...70
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	1380,5
Размери [mm]	15 x 15 x 47,3
Материал	TPU
Формиран корпусен материал	TPU
Материал на гайката	цинкова отливка, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Свързващ кабел с щекер

ASTGN040ZDS0020L04

Електрическо свързване


Кабел: 20 m, PVC, зелен, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: D; Формовано тяло: TPU; Заклучване: цинкова отливка, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана



Връзка



	Цвета на проводниците :
BU =	син
OG =	оранжев
WH =	бял
YE =	жълт