


Ethernet RJ45 конектор

RJ45-Steckverbinder



Условия на работа

Околна температура	[°C]	-10...60
Защита		IP 20

Механични данни

Тегло	[g]	10,4
-------	-----	------

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

терминали за изместване на изолацията: 0,34 mm²; Кабелна обвивка: Ø 4,5...8 mm; AWG 22

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x RJ45, прав



E12514



Ethernet RJ45 конектор

RJ45-Steckverbinder

Връзка

