


Целева шайба за задвижки на клапани

PUCK 53MM ADJUSTABLE



Приложение

Дизайн

за механични интерфейси към пневматични актуатори или
ръчно задействани клапани VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Механични данни

Тегло	[g]	58
Целевият диаметър на шайбата	[mm]	53
Разстояние между дупките	[mm]	80
Височина на вала на задвижването на клапана	[mm]	30
Материал	Позиционираща капачка: PA 6 черен; метални части: неръждаема стомана	
Усилие на затягане	[Nm]	2,5...3

Акcesoари

Доставени артикули

полукругъл винт за глава: 1 x M6 x 16, неръждаема стомана EN ISO 7380-2:2011

Забележки

Единица на опаковката

1 брой