


Y-сплитер

ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS




Приложение		
Система		Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		60 AC/DC
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване общо [A]		4
Условия на работа		
Околна температура [°C]		-25...85
Защита		IP 68
Механични данни		
Тегло [g]		37,1
Материал		PUR черен
Формиран корпусен материал		PUR, Без халоген
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Y-сплитер


ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 2 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: PUR, Без халоген; Контакти: със златно покритие



Връзка



Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: PUR, Без халоген; Контакти: със златно покритие

