


E12531



Свързващ кабел с конектор

ADOGA030MSS0018E03



Приложение

Система	Заварачни приложения
---------	----------------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 250 AC/DC
Макс. токово натоварване общо [A]	4; (40° C)

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	666
Размери [mm]	14,5 x 14,5 x 42,5
Материал	TPU
Формиран корпусен материал	TPU
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
Заварачни приложения	да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения мин. 10 x диаметър на кабела
Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
Цикли на огъване	> 2 Mio.
Натоварване на усукване	± 180 °/m

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E12531



Свързващ кабел с конектор


ADOGA030MSS0018E03

Електрическо свързване


Кабел: 18 m, PVC, жълт, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x 1/2", прав; кодиране: C; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Връзка



GN =	Цветовете на проводниците :
RD/BK =	зелен
RD/WH =	червена / черна
	червено / бяло