


Свързващ кабел

VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS

зададено от потребителя



Приложение

Система	Заварачни приложения
Приложение	микробо устойчиви
Устойчив на нефт	да
UV устойчив	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 250 AC / < 300 DC
Клас на защита	II
Макс. токово натоварване общо [A]	4

Условия на работа

Околна температура [°C]	-40...90
Температура на околната среда (придвижване) [°C]	-15...70
Защита	IP 65; IP 67

Механични данни

Тегло [g]	309,5
Материал	корпус: TPE-U черен; уплътнение: FKM
Материал на гайката	цинкова отливка, с никелово покритие
Заварачни приложения	да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения мин. 8 x диаметър на кабела
	Радиус на огъване при неподвижен монтаж мин. 4 x диаметър на кабела

Забележки

Забележки	устойчиви на високи механични натоварвания
-----------	--



Свързващ кабел

VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS

Указания	зададено от потребителя
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заклучване: цинкова отливка, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm



Електрическо свързване

Кабел: 7 m, PUR, черен, Ø 5,8 mm; усукани двойки; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заклучване: цинкова отливка, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm

