


Свързващ кабел с конектор

ADOGS020PLS0005H02



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; Заварачни приложения
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	8...32 DC
Клас на защита	III
Макс. токово натоварване общо [A]	4

Условия на работа

Околна температура [°C]	-40...85
Температура на околната среда (придвижване) [°C]	-20...85
Защита	IP 67; (сходният конектор е включен)

Механични данни

Тегло [g]	186,7								
Материал	РА								
Формиран корпусен материал	РА								
Заварачни приложения	да								
Заварачни приложения	<table> <tr> <td>Радиус на огъване за гъвкави приложения</td><td>мин. 10 x диаметър на кабела</td></tr> <tr> <td>Скорост на движение</td><td>макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>Цикли на огъване</td><td>> 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>Натоварване на усукване</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²	Цикли на огъване	> 5 Mio.	Натоварване на усукване	± 180 °/m
Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела								
Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²								
Цикли на огъване	> 5 Mio.								
Натоварване на усукване	± 180 °/m								



Свързващ кабел с конектор

ADOGS020PLS0005H02

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване


Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x DEUTSCH конектор, прав; Формовано тяло: PA; Контакти: с никелово покритие



Връзка



BK =

Цветовете на проводниците :

черен

BN =

кафяв