


Y свързващ кабел

YDOGS040PLS0002H02



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; Заварачни приложения
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	8...32 DC
Клас на защита	III
Макс. токово натоварване общо [A]	4

Условия на работа

Околна температура [°C]	-40...85
Температура на околната среда (придвижване) [°C]	-20...85
Защита	IP 67; (сходният конектор е включен)

Механични данни

Тегло [g]	154,2
Размери [mm]	24 x 24 x 54
Материал	РА
Брой разпределителни кутии за портове	2
Заварачни приложения	да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения
	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение
	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
	Цикли на огъване
	> 5 Mio.
	Натоварване на усукване
	± 180 °/m



Y свързващ кабел

YDOGS040PLS0002H02

Забележки

Единица на опаковката

2 брой

Електрическо свързване


Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x DEUTSCH конектор, прав; Контакти: с никелово покритие



Връзка



BK =

Цветовете на проводниците :

черен

BN =

кафяв