


Свързващ кабел

VDOGS040PLS0001H04DOGS040PLS



Приложение		
Система		Без силикон; Без халоген
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		12...24 DC
Клас на защита		III
Макс. токово натоварване общо [A]		4
Условия на работа		
Околна температура [°C]		-40...85
Температура на околната среда (придвижване) [°C]		-30...70
Защита		IP 67; (сходният конектор е включен)
Механични данни		
Тегло [g]		119
Формиран корпусен материал		РА
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

E12556



Свързващ кабел

VDOGS040PLS0001H04DOGS040PLS

Електрическо свързване

Кабел: 1 m, PUR, Без халоген, лилав, Ø 6,4 mm; усукан; 2 x 0,50 mm² (28 x 0,15 mm) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 2 x DEUTSCH конектор, прав; Формовано тяло: PA; Контакти: с никелово покритие



Връзка

