


Свързващ кабел

VDOGS040PLS0002H04DOGS040PLS



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	12...24 DC
Клас на защита	III
Макс. токово натоварване общо [A]	4

Условия на работа

Околна температура [°C]	-40...85
Температура на околната среда (придвижване) [°C]	-30...70
Защита	IP 67; (сходният конектор е включен)

Механични данни

Тегло [g]	173,7
Формиран корпусен материал	РА

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E12557



Свързващ кабел

VDOGS040PLS0002H04DOGS040PLS

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, лилав, Ø 6,4 mm; усукан; 2 x 0,50 mm² (28 x 0.15 mm) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 2 x DEUTSCH конектор, прав; Формовано тяло: PA; Контакти: с никелово покритие



Връзка

