
E12558

Свързващ кабел

VDOGS030PLS0001H03DOGH030MSS



Приложение		
Система		Без силикон; Без халоген; Заварачни приложения
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	8...32 DC
Клас на защита		III
Макс. токово натоварване общо	[A]	4
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-40...80
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	-20...80
Защита		IP 67; (сходният конектор е включен)
Механични данни		
Тегло	[g]	82,1
Материал		PA; Конектор: TPU оранжев; уплътнение: FKM
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Заварачни приложения		да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
	Цикли на огъване	> 5 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m

E12558

Свързващ кабел


VDOGS030PLS0001H03DOGH030MSS

Забележки

Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване - Конектор


Конектор: 1 x DEUTSCH конектор, прав



Електрическо свързване

Кабел: 1 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заключване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm

