


Свързващ кабел

VDOGS030PLS0002H03DOGH030MSS



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; Заварачни приложения
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	8...32 DC
Клас на защита	III
Макс. токово натоварване общо [A]	4

Условия на работа

Околна температура [°C]	-40...80
Температура на околната среда (придвижване) [°C]	-20...80
Защита	IP 67; (сходният конектор е включен)

Механични данни

Тегло [g]	123,4
Материал	РА; Конектор: TPU оранжев; уплътнение: FKM
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
Заварачни приложения	да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения мин. 10 x диаметър на кабела
Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
Цикли на огъване	> 5 Mio.
Натоварване на усукване	± 180 °/m

Свързващ кабел

VDOGS030PLS0002H03DOGH030MSS

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване - Конектор


Конектор: 1 x DEUTSCH конектор, прав



Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm

