


E12565



Свързващ кабел с AMP конектор

ADOGX060--A002E06



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	12...24 DC
--------------------	-----	------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-40...100
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	-40...100

Механични данни

Тегло	[g]	246,4
Материал		PBT

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

E12565



Свързващ кабел с AMP конектор


ADOGX060--A002E06

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Връзка



Цвета на проводниците :
BN = кафяв
RD = червен
WH = бял

Конектор: 1 x AMP конектор, прав; Контакти: с никелово покритие