


E12566



Свързващ кабел с AMP конектор

ADOGX060--A005E06



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	12...24 DC
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-40...100
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	-40...100
Защита		IP 67; (сходният конектор е включен)
Механични данни		
Тегло	[g]	576,5
Материал		PBT
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

E12566



Свързващ кабел с AMP конектор


ADOGX060--A005E06

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Връзка



Цвета на проводниците :

BN = кафяв
RD = червен
WH = бял

Конектор: 1 x AMP конектор, прав; Контакти: с никелово покритие