


Насипни кабели

CABLE/50m/MPPE/4x0,34/GREY



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген
Без силикон	да

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...100
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	0...100

Механични данни

Тегло	[g]	1477,5
-------	-----	--------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 50 m, MPPE, Без халоген, сив, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)