




**Свързващ кабел за сигнални лампи с 8-пинови
конектори**

VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS



Приложение

Система	Без халоген
Приложение	кабел за свързване на сигнална лампа от типа DV13xx & Dv15xx към IO-Link мастър

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 30 AC / < 36 DC
------------------------	-------------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 68

Механични данни

Тегло [g]	51
Материал	PUR
Формиран корпусен материал	PUR
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Свързващ кабел за сигнални лампи с 8-пинови конектори

VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm



Електрическо свързване

Кабел: 1 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm²

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm

