




AMP конектор за окабеляване

SDOGV060--AFKCR



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	12...24 DC
--------------------	-----	------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-40...100
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	-40...100
Защита		IP 67; (сходният конектор е включен)

Механични данни

Тегло	[g]	14
Размери	[mm]	29,8 x 26,4 x 31,5
Материал		корпус на гнездото: PBT; Контакти: със специално покритие

Акcesoари

Доставени артикули		покрит щепсел: 6
		уплътняване на отделните ядра: 2 x 0,5 mm ²
		уплътняване на отделните ядра: 4 x 2,5 mm ²
		Кримпване на контакти: 6

Електрическо свързване

терминали: 2 x 0,5 mm²

E12582




AMP конектор за окабеляване

SDOGV060--AFKCR

4 x 2,5 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Връзка



Конектор: 1 x AMP конектор, прав; Контакти: със специално покритие