


Конектор за окабеляване

SDOGS060--AFKCR



Приложение

Система	Без силикон
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	8...32 DC
Клас на защита	III
Макс. токово натоварване общо [A]	4; (...40 °C)

Условия на работа

Околна температура [°C]	-40...80
Температура на околната среда (придвижване) [°C]	-20...80
Защита	IP 67; (сходният конектор е включен)

Механични данни

Тегло [g]	15,1
Материал	месинг с никелово покритие; PA

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E12583



Конектор за окабеляване

SDOGS060--AFKCR

Електрическо свързване

6 x 0,5 mm²

Конектор: 1 x DEUTSCH конектор (DT-06-6S-CE02)



Връзка

