




Монтажен комплект за ръчни клапани и сферични кранове

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F12/M10



Приложение		
Дизайн		за типове IND, INE
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-30...80
Механични данни		
Тегло	[g]	592,5
Диаметър на горния фланец	[mm]	125
горния фланец по стандарт ISO		F12
Разширение на вала		M10
Материал	Монтажна планка: пластмаси; метални части: неръждаема стомана (1.4301 / 304)	
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой