


Монтажен комплект за ръчни клапани и сферични кранове

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F14/M10



Приложение

Дизайн

за типове IND, INE

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-30...80

Механични данни

Тегло

[g]

719

Диаметър на горния
фланец

[mm]

140

горния фланец по стандарт
ISO

F14

Разширение на вала

M10

Материал

Монтажна планка: пластмаси; метални части: неръждаема стомана (1.4301 / 304)

Забележки

Единица на опаковката

1 брой