


Свързващ кабел с конектор

Fuse/IO-Link/Cable/2m



Приложение

Система

Без халоген

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

< 50 AC/DC

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-25...90

Механични данни

Тегло

[g]

62,1

Материал

месинг с никелово покритие; корпус: TPU

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

E12614



Свързващ кабел с конектор

Fuse/IO-Link/Cable/2m

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm²

Електрическо свързване

Връзка

