


Свързващ кабел с конектор

ADOGX050MSS0050H05



Приложение		
Система		контакти със златно покритие
Дизайн		захранващ кабел, L-кодиран
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	63 DC
Макс. токово натоварване общо	[A]	16
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-40...90
Защита		IP 67
Механични данни		
Тегло	[g]	10463
Размери	[mm]	49 x 15,6 x 15,6
Материал		PP
Формиран корпусен материал		TPE
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

E12645



Свързващ кабел с конектор

ADOGX050MSS0050H05

Електрическо свързване

Кабел: 50 m, PUR, черен, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: L; Формовано тяло: TPE; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие



Връзка

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY