


E12648



Свързващ кабел с конектор

ADOAX050MSS0010H05



Приложение		
Система		контакти със златно покритие
Дизайн		захранващ кабел, L-кодиран
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	63 DC
Макс. токово натоварване общо	[A]	16
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-40...90
Защита		IP 67
Механични данни		
Тегло	[g]	2163
Размери	[mm]	39 x 16 x 38,1
Материал		PP
Формиран корпусен материал		TPE
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой



Свързващ кабел с конектор

ADOAX050MSS0010H05

Електрическо свързване

Кабел: 10 m, PUR, черен, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: L; Формовано тяло: TPE; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие



Връзка

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY