


E12654



Свързващ кабел

VDOGX050MSS0002H05STGH005MSS



Приложение		
Система		контакти със златно покритие
Дизайн		захранващ кабел, L-кодиран
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	64 DC
Макс. токово натоварване общо	[A]	16
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-40...90
Защита		IP 67
Механични данни		
Тегло	[g]	470,1
Материал		PP
Формиран корпусен материал		TPE
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

**Свързващ кабел**

VDOGX050MSS0002H05STGH005MSS

Електрическо свързванеКабел: 2,0 m, PUR, черен, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²**Електрическо свързване - щекер**

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: L; Формовано тяло: TPE; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие

**Електрическо свързване - 2**

Връзка

**Електрическо свързване - Конектор**

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: L; Формовано тяло: TPE; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие

