
# E12655

## Свързващ кабел

VDOGX050MSS0005H05STGH005MSS




| | | |
|---|---|---|
| **Приложение** | | |
| Система | | контакти със златно покритие |
| Дизайн | | захранващ кабел, L-кодиран |
| **Електрически показатели** | | |
| Работно напрежение | [V] | 64 DC |
| Макс. токово натоварване общо | [A] | 16 |
| **Условия на работа** | | |
| Околна температура | [°C] | -40...90 |
| Защита | | IP 67 |
| **Механични данни** | | |
| Тегло | [g] | 1119,7 |
| Материал | | PP |
| Формиран корпусен материал | | TPE |
| Материал на гайката | | месинг, с никелово покритие |
| **Забележки** | | |
| Единица на опаковката | | 1 брой |

# E12655

## Свързващ кабел

VDOGX050MSS0005H05STGH005MSS

### Електрическо свързване

Кабел: 5,00 m, PUR, черен, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


### Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: L; Формовано тяло: TPE; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие




### Електрическо свързване - 2

Връзка




### Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: L; Формовано тяло: TPE; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие

