


E12656



Свързващ кабел

VDOGX050MSS0010H05STGH005MSS



Приложение	
Система	контакти със златно покритие
Дизайн	захранващ кабел, L-кодиран
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	64 DC
Макс. токово натоварване общо [A]	16
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-40...90
Защита	IP 67
Механични данни	
Тегло [g]	2165,2
Материал	PP
Формиран корпусен материал	TPE
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Свързващ кабел

VDOGX050MSS0010H05STGH005MSS

Електрическо свързване

Кабел: 10,0 m, PUR, черен, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: L; Формовано тяло: TPE; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие



Електрическо свързване - 2

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: L; Формовано тяло: TPE; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие

