


Свързващ кабел

VDOAX050MSS00,5H05STAH005MSS



Приложение

Система	контакти със златно покритие
Дизайн	захранващ кабел, L-кодиран

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	64 DC
Макс. токово натоварване общо [A]	16

Условия на работа

Околна температура [°C]	-40...90
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	135,6
Материал	PP
Формиран корпусен материал	TPE
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Свързващ кабел

VDOAX050MSS00,5H05STAH005MSS

Електрическо свързване

Кабел: 0,5 m, PUR, черен, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: L; Формовано тяло: TPE; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие



Електрическо свързване - 2

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: L; Формовано тяло: TPE; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие

