
# E12672

## Конектор за окабеляване

SDOGX050ZDSFKPG




| | | |
|---|---|---|
| **Приложение** | | |
| Система | | контакти със златно покритие |
| Дизайн | | L-кодиран |
| **Електрически показатели** | | |
| Работно напрежение | [V] | < 63 DC |
| Макс. токово натоварване общо | [A] | 16 |
| **Условия на работа** | | |
| Околна температура | [°C] | -40...85 |
| Защита | | IP 67 |
| **Механични данни** | | |
| Тегло | [g] | 53,2 |
| Размери | [mm] | 20 x 20 x 58 |
| Материал | | PA |
| Формиран корпусен материал | | PA |
| Материал на гайката | | цинкова отливка, с никелово покритие |
| **Забележки** | | |
| Единица на опаковката | | 1 брой |

# E12672

## Конектор за окабеляване

SDOGX050ZDSFKPG

### Електрическо свързване

винтови клеми: 1,5...2,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 8...13 mm; макс. 1,5 с проводник в края

### Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: L; Формовано тяло: PA; Заключване: цинкова отливка, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие




### Връзка

