


Свързващи конектори

SSTGX050ZDSFKPG



Приложение

Система	контакти със златно покритие
Дизайн	L-кодиран

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 63 DC
Макс. токово натоварване общо [A]	16

Условия на работа

Околна температура [°C]	-40...85
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	43,05
Размери [mm]	Ø 25 / L = 76
Материал	PA
Формиран корпусен материал	PA
Материал на гайката	цинкова отливка, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Свързващи конектори

SSTGX050ZDSFKPG

Електрическо свързване

винтови клеми: 1,5...2,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 8...13 mm

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: L; Формовано тяло: РА; Заклучване: цинкова отливка, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие



Връзка

