
E12674

Монтажна скоба

VALVE BRACKET 20-40MM



Приложение		
Дизайн		за механични интерфейси към пневматични задвижващи механизми VDI / VDE 3845
Механични данни		
Тегло	[g]	471,5
Разстояние между отворите за монтаж на конзолата		80 x 30 / 130 x 30 mm
Височина на вала за задвижване на клапана		20 / 30 / 40 mm
Подходящ за различни диаметри на вала	[mm]	> 38
Материал		Монтажна скоба: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); адаптер за вала: алуминий

E12674

Монтажна скоба

VALVE BRACKET 20-40MM

Аксесоари	
Доставени артикули	Кабел с конектор: 1 x M6 x 60, неръждаема стомана
	винтове на конекторната глава: 8 x M5 x 8, неръждаема стомана
	шестоъгълни гайки: 8 x M5, неръждаема стомана

Забележки	
Единица на опаковката	1 брой