

## Свързващ кабел

VDOGS040--S0001H04DOGH040MSS



## Приложение

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| Система     | Без силикон; Без халоген; Заварачни приложения |
| Без силикон | да                                             |

## Електрически показатели

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Работно напрежение [V]            | 8...32 DC |
| Клас на защита                    | III       |
| Макс. токово натоварване общо [A] | 4         |

## Условия на работа

|                                                  |                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Околна температура [°C]                          | -40...80                             |
| Температура на околната среда (придвижване) [°C] | -20...80                             |
| Защита                                           | IP 67; (сходният конектор е включен) |

## Механични данни

|                         |                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тегло [g]               | 94,3                                                                                      |
| Материал                | РА; Конектор: TPU оранжев; уплътнение: FKM                                                |
| Материал на гайката     | месинг, с никелово покритие                                                               |
| Заварачни приложения    | да                                                                                        |
| Заварачни приложения    | Радиус на огъване за гъвкави приложения мин. 10 x диаметър на кабела                      |
| Скорост на движение     | макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s <sup>2</sup> |
| Цикли на огъване        | > 5 Mio.                                                                                  |
| Натоварване на усукване | ± 180 °/m                                                                                 |



## Свързващ кабел

VDOGS040--S0001H04DOGH040MSS

## Забележки

Единица на опаковката

1 брой

## Електрическо свързване - Конектор


Конектор: 1 x DEUTSCH конектор, прав



## Електрическо свързване

Кабел: 1 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5,4 mm; 4 x 0,50 mm<sup>2</sup> (28 x Ø 0,15 mm )

## Връзка



## Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm

