


Целева шайба за задвижки на клапани

PUCK 65MM BASIC



Приложение

Дизайн

за механични интерфейси към пневматични актуатори или
ръчно задействани клапани VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Механични данни

Тегло	[g]	79,8
Целевият диаметър на шайбата	[mm]	65,6
Разстояние между дупките	[mm]	80
Височина на вала на задвижването на клапана	[mm]	30
Материал	Позиционираща капачка: PA 6 черен; метални части: неръждаема стомана; Индикатор на позиция: PA 6 жълт	
Усилие на затягане	[Nm]	2,5...3

E12724



Целева шайба за задвижки на клапани

PUCK 65MM BASIC

Акcesoари

Доставени артикули	полукругъл винт за глава: 1 x M6 x 25, неръждаема стомана EN ISO 7380-2:2011
--------------------	--

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------