


E12736




Свързващ кабел с AMP конектор

ecomatPanel/Cable/5m



Приложение		
Система		ширмован кабел
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	8...32 DC
Клас на защита		III
Макс. токово натоварване общо	[A]	4
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-40...80
Защита		IP 20; (без резистор)
Механични данни		
Тегло	[g]	456,4
Размери	[mm]	89,5 x 33,4 x 47,3
Материал		корпус: PBT-GF20
Формиран корпусен материал		PBT
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 5 m, PUR, сив, Ø 8,3 mm, ширмован; 2 x 0,5 mm ² (усукани двойки) + 2 x 0,5 mm ² (усукани двойки)		
Конектор: AMP MQS, прав; Формовано тяло: PBT; Контакти: със специално покритие		




E12736



Свързващ кабел с AMP конектор

ecomatPanel/Cable/5m

Връзка



1	CAN_L
2	CAN_H
3	GND
4	Vbb