


Конектор за окабеляване

ecomatPanel/Connection Set



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	8...32 DC
Клас на защита	III
Макс. токово натоварване общо [A]	4

Условия на работа

Околна температура [°C]	-40...80
Защита	IP 20; (без резистор)

Механични данни

Тегло [g]	10
Размери [mm]	15,3 x 23,2 x 24,2
Материал	корпус: PBT-GF20
Формиран корпусен материал	PBT

Акcesoари

Доставени артикули	120 ома резистор
	Кримпване на контакти
	защитна тръба


Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

5 x 0,5...0,75 mm²

Конектор: AMP MQS, прав; Формовано тяло: PBT; Контакти: със специално покритие



E12737



Конектор за окабеляване

ecomatPanel/Connection Set

Връзка

