




Монтажна втулка с краен ограничител

FIXING/M12/NT/FE/END STOP



Приложение

Дизайн	с твърда опора
--------	----------------

Механични данни

Тегло [g]	32,1
Инструкция за инсталация	Изравнете сензорната повърхност на сензора надясно (вижте мащабния чертеж)
Размери [mm]	M16 x 1 / L = 33,5
Означение на резбата	M16 x 1
Вътрешен диаметър [mm]	12
Материал	поцинкована стомана; Гайки: поцинкована стомана
Усилие на затягане [Nm]	5; (заклучващи гайки: 20)

Акcesoари

Доставени артикули	Гайки: 2
--------------------	----------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

диаграми и графики

