


Монтажна втулка с краен ограничител

FIXING/M8/NT/FE/COATED/END ST



Приложение	
Система	с покритие против залепване на пръски
Дизайн	с твърда опора
Механични данни	
Тегло [g]	28,25
Инструкция за инсталация	Изравнете сензорната повърхност на сензора надясно (вижте мащабния чертеж)
Размери [mm]	M12 x 1
Означение на резбата	M12 x 1
Вътрешен диаметър [mm]	8
Материал	стомана поцинкован; с покритие против залепване на пръски; заключващи гайки: стомана поцинкован; с покритие против залепване на пръски
Усилие на затягане [Nm]	5; (заключващи гайки: 10)
Акcesoари	
Доставени артикули	Гайки: 2
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой
диаграми и графики	
Инсталация	