


Монтажна втулка с краен ограничител

FIXING/M8/NT/FE/COATED/END ST



Приложение

Система	с покритие против залепване на пръски
Дизайн	с твърда опора

Механични данни

Тегло [g]	28,25
Инструкция за инсталация	Изравнете сензорната повърхност на сензора надясно (вижте мащабния чертеж)
Размери [mm]	M12 x 1 / L = 28
Означение на резбата	M12 x 1
Вътрешен диаметър [mm]	8
Материал	стомана поцинкован; с покритие против залепване на пръски; заключващи гайки: стомана поцинкован; с покритие против залепване на пръски
Усилие на затягане [Nm]	5; (заключващи гайки: 10)

Акcesoари

Доставени артикули	Гайки: 2
--------------------	----------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

диаграми и графики

Инсталация

