


Свързващи конектори

SSTGB030ZDSFKPG



Приложение

Система

контакти със златно покритие

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

< 300 AC/DC

Клас на защита

II

Макс. токово натоварване
общо

[A]

12

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-25...85

Защита

IP 67

Механични данни

Тегло

[g]

51,9

Формиран корпусен
материал

PBT

Материал на гайката

цинкова отливка, с никелово покритие

Забележки

Забележки

1 водещ пин

Единица на опаковката

1 брой

E12775



Свързващи конектори

SSTGB030ZDSFKPG

Електрическо свързване

винтови клеми: ...1,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 6...8 mm; AWG 16

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x 7/8", прав; Формовано тяло: PBT; Заключване: цинкова отливка, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие



Връзка

