


Джъмпер за клапан

STGH050MSS0008B03VDAA041--S

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 24 AC/DC
Защита срещу пренапрежение	свободно въртящ се диод

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	400
Материал	TPU
Формиран корпусен материал	TPU
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
---------	--------	----------------------

Акcesoари

Доставени артикули	винт
	панел за етиктиране



Джъмпер за клапан

STGH050MSS0008B03VDAA041--S


Забележки

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие



Електрическо свързване

Кабел: 8 m, PUR / PVC, Без халоген; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x клапан тип A DIN, под тъгъл; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: месинг с никелирано покритие

