


Разделителна кутия

ZDO8H05HMSS0020B19

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Клас на защита	II
Макс. токово натоварване за модул / слот [A]	4
Макс. токово натоварване общо [A]	12

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
-------------------------	-----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-15...80
Защита	IP 67



Разделителна кутия

ZDO8H05HMSS0020B19

Механични данни

Материал	TPU
Формиран корпусен материал	TPU
Брой разпределителни кутии за портове	8
Вид на конектора	M12

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	16 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 20 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - прорез

Конектор: 8 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Разделителна кутия

ZDO8H05HMSS0020B19

Връзка



Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
VT =	лилав
WH =	бял
YE =	жълт

E12071

Разделителна кутия

ZDO8H05HMSS0020B19

