


Свързващ кабел с конектор

ADOGH050MSS0010C05

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVC534

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; ширмован кабел
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 30 AC / < 36 DC
Клас на защита	III
Макс. токово натоварване общо [A]	4

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	455,4
Размери [mm]	15 x 15 x 46,5
Материал	TPU
Формиран корпусен материал	TPU
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Свързващ кабел с конектор

ADOGH050MSS0010C05

Електрическо свързване

Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5,5 mm, ширмован; 5 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm; Екраниран кабел за свързване: екранът не е свързан



Връзка



Цвета на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GY =	сив
WH =	бял