


Свързващ кабел с конектор

ADOAH040VAS0035G04

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система	Без силикон; контакти със златно покритие; ширмован кабел
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 50 AC / < 60 DC
Клас на защита	III
Макс. токово натоварване общо [A]	4

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...100
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	1690,2
Размери [mm]	26,5 x 15 x 38,5
Материал	PVC
Формиран корпусен материал	PVC
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E12230



Свързващ кабел с конектор

ADOAH040VAS0035G04


Електрическо свързване

Кабел: 35 m, PVC, оранжев, Ø 5,3 mm, ширмован; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PVC; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L);

Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm; Екраниран кабел за свързване: екранът не е свързан



Връзка



	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял