


## Насипни кабели

CABLE/50m/PVC/4x0,34/ORANGE



## Условия на работа

|                                             |      |           |
|---------------------------------------------|------|-----------|
| Околна температура                          | [°C] | -25...100 |
| Температура на околната среда (придвижване) | [°C] | 5...100   |

## Механични данни

|       |     |        |
|-------|-----|--------|
| Тегло | [g] | 1804,5 |
|-------|-----|--------|

## Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|

## Електрическо свързване

Кабел: 50 m, PVC, оранжев, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )