
E12256

Насипни кабели

CABLE/100m/PVC/4x0,34/ORANGE



Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...100
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	5...100
Механични данни		
Тегло	[g]	3559,5
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 100 m, PVC, оранжев, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		