


Y-сплитер

ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS



Приложение

Система	Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 30 AC/DC
Клас на защита	III
Макс. токово натоварване за модул / слот [A]	3
Макс. токово натоварване общо [A]	3

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
Защита	IP 68

Механични данни

Тегло [g]	15,7
Размери [mm]	11 x 27 x 38
Материал	PUR
Формиран корпусен материал	PUR
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
Брой разпределителни кутии за портове	2
Вид на конектора	M8

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Y-сплитер

ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS


Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 2 x M8; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие



Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M8; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие



Връзка

