


E12274



Насипни кабели

CABLE/10M/ Silicon/4X0,34/BK



Условия на работа

Околна температура	[°C]	-50...180
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	-30...180

Механични данни

Тегло	[g]	447,8
-------	-----	-------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 10 m, силикон, черен, \varnothing 5,4 mm; 4 x 0,34 mm² (19 x \varnothing 0,15 mm), силикон