

Свързващ кабел с конектор

ADOAA030MSS0010H03



Приложение

Система	Без халоген; Заварачни приложения
---------	-----------------------------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------------	---------------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	386,5
Размери [mm]	26 x 14,5 x 38,5
Материал	TPU черен
Формиран корпусен материал	TPU
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
Заварачни приложения	да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения
	Скорост на движение
	Цикли на огъване
	Натоварване на усукване
	мин. 10 x диаметър на кабела
	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	> 2 Mio.
	± 180 °/m

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Свързващ кабел с конектор


ADOAA030MSS0010H03

Електрическо свързване


Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5,2 mm; 3 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x 1/2", под ъгъл; кодиране: C; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Връзка



BN = Цветовете на проводниците :
BU = кафяв
GN/YE = син
 зелен/жълт